


nástavba s koncovými spínači SRBF-CA6-YR90-MW-22A-C2M20

č. dílu: 1152498

FESTO

s montážním můstkem, přípojovací obrazec 30x130 mm, pro pohony s výškou hřídele 50 mm



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	úhlový
podle normy	EN 60947-5-1 ISO 5211
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
princip měření	mechan./elektr. pro čidla
okolní teplota	-25 ... 80 °C
funkce spínaného prvku	přepínač
max. spínaný výkon DC	1,770 VA 36 W
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
rozsah provozního napětí DC	0 ... 24 V
průřez vodičů, které lze připojit	0.5 ... 1.5 mm ²
typ upevnění	na přírubu podle ISO 5211 příslušenstvím
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	725 g
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek lakováno
informace o materiálu přiloženého příslušenství	vysoce legovaná ocel vysoce legovaná nerezová ocel
rozsah nastavení zjištění úhlu	0 ... 90 deg
stupeň krytí	IP67
izolační napětí	250 V
napěťová pevnost	4 kV
třída odolnosti korozi KBK	0
stupeň znečištění	3