


olejový brzdící válec DYHR-16-40-Y5

č. dílu: 1155691

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	16
zdvih	40 mm
tlumení	nastavitelná
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tlačný
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	0.3 m/s
rychlost posuvu	0.2 ... 100 mm/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.8 s
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 80 °C
max. zastavovací síla	1,600 N
max. energie tlumení na zdvih	64 J
max. spotřeba energie na hodinu	100,000 J
min. posuvová síla	160 N
max. posuvová síla	1,600 N
max. zbytková energie	0.16 J
síla pro návrat do původní polohy	5.4 N
hmotnost výrobku	255 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	ocel pozinkováno
materiál pístitnice	tvrzeno vysoce legovaná ocel