

olejový brzdící válec DYHR-32-60-Y5

č. dílu: 1155696

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| velikost | 32 |
| zdvih | 60 mm |
| tlumení | nastavitelná |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní režim | jednočinný tlačný |
| snímání polohy | bez |
| max. rychlost nárazu | 0.3 m/s |
| rychlost posuvu | 0.2 ... 100 mm/s |
| doba návratu do původní polohy, krátká | 1.2 s |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | 0 ... 80 °C |
| max. zastavovací síla | 6,400 N |
| max. energie tlumení na zdvih | 384 J |
| max. spotřeba energie na hodinu | 220,000 J |
| min. posuvová síla | 640 N |
| max. posuvová síla | 6,400 N |
| max. zbytková energie | 2 J |
| síla pro návrat do původní polohy | 18 N |
| hmotnost výrobku | 1,380 g |
| typ upevnění | s kontramaticí |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | ocel pozinkováno |
| materiál pístitnice | tvrzeno vysoce legovaná ocel |