



elektromagnetický ventil

JMVH-5-1/8-S-B-VI

č. dílu: 116004

FESTO

s elektromagnetickými cívkami a ručním pomocným ovládním, bez zásuvek.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 impulsní
typ ovládní	elektrický
normální jmenovitý průtok	1,000 l/min
provozní tlak	-0,9 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	8 mm
rozměr rastru	27 mm
princip těsnění	měkký
pomocné ruční ovládní	ano
typ řízení	nepřímo řízené
směr proudění	reversibilní
řídící tlak	2 ... 10 bar
čas pro sepnutí	22 ms
parametry cívky	24V DC
provozní médium	mazané vakuum filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 5 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 5 µm nemazané vakuum
teplota média	-5 ... 50 °C
řídící médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 5 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 5 µm
okolní teplota	-5 ... 50 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení řídícího tlaku 12	G1/8
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 11	G1/8
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS