


# zpětný ventil H-1/4-B

č. dílu: 11689

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	zpětný ventil
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak v Mpa	0.04 ... 1.2 MPa
provozní tlak	0.4 ... 12 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
montážní poloha	libovol.
normální jmenovitý průtok 1 → 2 ze 6 na 5 barů	1,000 l/min
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
řídící médium	LX1
max. utahovací moment	11 Nm
hmotnost výrobku	25.4 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR