



# elektromagnetický ventil MVH-5-1/4-L-S-B-VI

č. dílu: 117429

FESTO

s elektromagnetickou cívkou a pomocným ručním ovládním, bez zásuvky.  
Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak	3 ... 10 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný vakuum
řídící médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný
připojení řídicího tlaku 12	G1/4
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 11	G1/4
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS