

čelist chapadla BUB-HGPD-40

č. dílu: 1180951

FESTO

vhodné pro paralelní chapadla HGPD



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku na čelist chapadla	445 g
typ upevnění	průchozí dírou a středící dutinkou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál suroviny	hliník legovaný pro tvářeni