


# spojka EAMD-56-46-25-23X27

č. dílu: 1188801

FESTO

je prvkem pohonu, který přenáší energii rotačního pohybu krokového motoru nebo servomotoru.



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	25 mm
poloměr upnutí 2	23 mm
velikost	56
jmenovitá délka	46.5 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	5,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	151 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	60 Nm
hmotnost výrobku	407 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS