


# T-šroubení s nátrubky TCN-1/8-PK-6

č. dílu: 11963

FESTO

pro hadici z plastu PAN, PUN, PP, PU, PR,  
s těsnicím kroužkem,  
otočné



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4,9 mm
typ těsnění na závítovém dířku:	těsnicí kroužek
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0,95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/8
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 8 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník zinkový tlakový odlitek