


deska se škrčením GRO-ZP-3-ISO

č. dílu: 119674

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrčení
provozní tlak	0 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok	1,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-20 ... 80 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
typ upevnění	průchozí dírou