

průchodka s nátrubky SCN-PK-3

č. dílu: 11972

FESTO

pro hadici z plastu PAN, PUN, PL, PP, PU.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	1.9 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem 4 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník
materiál matice	pozinkovaná ocel