



elektromagnetický ventil

JMUH-5/2-D-2C-VI

č. dílu: 120359

FESTO

pro ventilový terminál
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
stavební šířka	54 mm
provozní tlak	-0.9 ... 16 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	13.5 mm
princip těsnění	měkký
pomocné ruční ovládání	tlačítkem
typ řízení	přímo
směr proudění	reversibilní
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 50 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 50 µm
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 2	připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 3	připojovací deska
připojení pneumatiky 4	připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 5	připojovací deska