


elektromagnetický ventil

MUH-5/2-D-3-FRC-VI

č. dílu: 120362

FESTO

pro ventilové terminály VIMP-/VIFB-04.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| funkce ventilu | 5/2 monostabilní |
| typ ovládání | elektrický |
| stavební šířka | 65 mm |
| normální jmenovitý průtok | 4,500 l/min |
| provozní tlak | -0.9 ... 10 bar |
| konstrukce | pístové šoupě |
| typ návratu do původní polohy | mechanická pružina |
| stupeň krytí | IP65 |
| povolení | c UL us - Recognized (OL) |
| jmenovitá světlost | 14.5 mm |
| rozměr rastru | 72 mm |
| princip těsnění | měkký |
| montážní poloha | libovol. |
| odpovídá normě | ISO 5599-2 |
| pomocné ruční ovládání | tlačítkem |
| typ řízení | nepřímo řízené |
| napájení řídicím tlakem | vnitřní |
| směr proudění | reversibilní |
| volnost před překřížením | ano |
| indikace polohy sepnutí | ne |
| řídící tlak | 3 ... 10 bar |
| vypínací čas | 61 ms |
| spínací čas | 17 ms |
| jmenovité provozní napětí DC | 24 V |
| přípustné výkyvy napětí | +/- 10 % |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 |
| teplota média | -5 ... 50 °C |
| řídící médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 1,260 g |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| připojení pneumatiky 1 | připojovací deska velikosti 03 podle ISO 5599-2 |
| připojení pneumatiky 2 | připojovací deska velikosti 03 podle ISO 5599-2 |
| připojení pneumatiky 3 | připojovací deska velikosti 03 podle ISO 5599-2 |
| připojení pneumatiky 4 | připojovací deska velikosti 03 podle ISO 5599-2 |
| připojení pneumatiky 5 | připojovací deska velikosti 03 podle ISO 5599-2 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu těsnění | NBR |
| informace o materiálu pístového šoupátka | ocel |