


# tlumič hluku AMTE-M-LH-G34

č. dílu: 1205864

FESTO

vhodné pro snížení hlučnosti odvětrání z výstupů pneumatických zařízení



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                      |
|---|--|
| montážní poloha                           | libovol.                                     |
| velikost balení                           | 10   |
| provozní tlak v Mpa                       | 0 ... 1 MPa                                  |
| provozní tlak                             | 0 ... 10 bar                                 |
| průtok vzhledem k atmosféře               | 12,400 l/min                                 |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný        |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi       |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| hladina akustického tlaku                 | 85 dB(A)                                     |
| okolní teplota                            | -40 ... 80 °C                                |
| hmotnost výrobku                          | 80 g   |
| připojení pneumatiky                      | G3/4   |
| materiál tlumicího nástavce               | bronz  |
| materiál šroubovacích čepů                | mosaz  |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                              |