



# tlumič hluku AMTE-M-LH-G1

č. dílu: 1205865

FESTO

vhodné pro snížení hlučnosti odvětrání z výstupů pneumatických zařízení



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
velikost balení	10
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
průtok vzhledem k atmosféře	17,235 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hladina akustického tlaku	88 dB(A)
okolní teplota	-40 ... 80 °C
hmotnost výrobku	115 g
připojení pneumatiky	G1
materiál tlumicího nástavce	bronz
materiál šroubovacích čepů	mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS