

# tlumič hluku AMTE-M-H-M5

č. dílu: 1206621

★ doporučené výrobky

vhodné pro snížení hlučnosti odvětrání z výstupů pneumatických zařízení

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                     |
|---|---|
| montážní poloha                           | libovol.                                    |
| velikost balení                           | 20  |
| provozní tlak v Mpa                       | 0 ... 1 MPa                                 |
| provozní tlak                             | 0 ... 10 bar                                |
| průtok vzhledem k atmosféře               | 91 l/min                                    |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný       |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi      |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| hladina akustického tlaku                 | 71 dB(A)                                    |
| okolní teplota                            | -40 ... 80 °C                               |
| hmotnost výrobku                          | 1.1 g                                       |
| připojení pneumatiky                      | M5  |
| materiál tlumicího nástavce               | bronz                                       |
| materiál šroubovacích čepů                | mosaz                                       |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                             |