

tlumič hluku AMTE-M-H-G12

č. dílu: 1206625

★ doporučené výrobky

vhodné pro snížení hlučnosti odvětrání z výstupů pneumatických zařízení

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
velikost balení	10
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
průtok vzhledem k atmosféře	2,745 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hladina akustického tlaku	92 dB(A)
okolní teplota	-40 ... 80 °C
hmotnost výrobku	30 g
připojení pneumatiky	G1/2
materiál tlumicího nástavce	bronz
materiál šroubovacích čepů	mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS