

tlumič hluku AMTE-M-LH-N14

č. dílu: 1206990

FESTO

vhodné pro snížení hlučnosti odvětrání z výstupů pneumatických zařízení



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
velikost balení	20
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
průtok vzhledem k atmosféře	3,080 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
hladina akustického tlaku	82 dB(A)
okolní teplota	-40 ... 80 °C
hmotnost výrobku	17 g
připojení pneumatiky	1/4 NPT
materiál tlumicího nástavce	bronz
materiál šroubovacích čepů	mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS