

hadice z plastu PU-13-SW

č. dílu: 12133

FESTO

pro šroubení CN a CK, zvláště pružná a odolná zlomu, polyuretan (není povoleno použití při výrobě potravin).

Max. tlak je dovolen při maximální teplotě.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	17.6 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	83 mm
vnitřní průměr	13 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-35 ... 60 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.133 kg/m
připojení pneumatiky	pro nátrubek s vnitřním průměrem 13 mm s maticí
barva	černý
tvrdost Shore	A 86 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-U(PU)