

paralelní konstrukční sada EAMM-U-145-S95-140A-288

č. dílu: 1220582

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	145
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	4,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	2,270 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	2 Nm
přenositelný krouticí moment	50 Nm
hmotnost výrobku	14,850 g
kód rozhraní pohonu	S95
kód rozhraní pro vstup motoru	140A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS