

spojka EAMC-30-35-11-12

č. dílu: 123051

FESTO

pro elektromechanický pohon se servomotorem.



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	11 mm
poloměr upnutí 2	12 mm
velikost	30
jmenovitá délka	35 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	8,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	6.1 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	9.2 Nm
hmotnost výrobku	45 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS