


elektromagnetická cívka MSN1W-230AC-OD

č. dílu: 123062

FESTO

pro střídavé napětí, bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
min. čas přitažení	10 ms
spínací cyklus	100 %
výkonový faktor cos {phi}	0.7
parametry cívky	230 V AC: 50 Hz, příkon při sepnutí 7,5 VA, trvale 5 VA 230 V AC: 60 Hz, příkon při sepnutí 5 VA, trvale 3,7 VA
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
klasifikace Maritime	viz certifikát
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-C1-L
teplota média	-10 ... 50 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	80 g
elektrické připojení	3 piny připojovací vzorec podle EN 175301-803, tvar A dle DIN EN 175301-803
typ upevnění	sevřeno s upevňovací svorkou příslušenstvím
materiál tělesa	PA
materiál nástrčných kontaktů	ocel
materiál vinutí	měď