


**vačka**  
**EAPS-H1-25-CK**  
č. dílu: 1234888

**FESTO**



**katalogový list**

<b>parametr</b>	<b>hodnota</b>
velikost	25/32
úhel kyvu	nastavitel.
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	10 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vačky	vysoce legovaná nerezová ocel