


připojovací deska VABS-C8-12XB-QX-B

č. dílu: 1236025

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	12 mm
max. počet ventilových pozic	1
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. utahovací moment upevnění ventilů	0.48 ... 0.72 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	1.3 Nm
hmotnost výrobku	15 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	připraveno pro vložku
připojení pneumatiky 1	připraveno pro vložku
připojení pneumatiky 3	připraveno pro vložku
připojení pneumatiky 5	připraveno pro vložku
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	vyztužený PA