


spojka
KSE-65-90-D25-D28
č. dílu: 123854

FESTO

pro DGE



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	25 mm
poloměr upnutí 2	28 mm
velikost	65
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,500 1/min
moment setrvačnosti	417 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	92 Nm
hmotnost výrobku	535 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS