

konektor s indikací MCL

č. dílu: 12611

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
hmotnost výrobku	13 g
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A konektor dle DIN EN 175301-803
jmenovité provozní napětí DC	24 V
jmenovité napájecí napětí AC	24 V
frekvence sítě	0 ... 60 Hz
přípustné výkyvy napětí	+/- 15 %
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	PA6-zesíleno