


# přísavka VAS-8-M5-S

č. dílu: 12612

FESTO

Nátrubek pro hadici z plastu Js3, boční přívod.



## katalogový list

| parametr                                     | hodnota  |
|--|--|
| jmenovitá světlost                           | 2 mm   |
| průměr přísavky                              | 8 mm   |
| účinný průměr přísavky                       | 5.5 mm   |
| umístění připojení                           | At the side                                      |
| konstrukce                                   | boční připojení vakua<br>kruhový, standardní     |
| provozní médium                              | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| okolní teplota                               | -20 ... 60 °C                                    |
| odtrhovací síla při 70 % vakuu               | 1.6 N  |
| přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku | 1.6 N  |
| upevňovací závit                             | M5   |
| upevnění přísavky                            | M5   |
| připojení vakua                              | PK-3   |
| barva  | průsvitn.  |
| tvrdost Shore                                | 60 +/- 5   |
| informace o materiálu závitové části         | mosaz  |
| upozornění k materiálu                       | ve shodě s RoHS                                  |
| informace o materiálu přísavky               | TPE-U(PU)  |