

# elektromagnetický ventil



## MFHE-3-3/8

č. dílu: 12908

FESTO

Spínací ventil se zpožděným náběhem tlaku a pomocným ručním ovládáním.

Elektromagnetická cívka a zásuvka nejsou obsaženy v dodávce.



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	talířové sedlo
směr proudění	nelze obrátit
princíp těsnění	měkký
funkce odvětrání	nelze škrtit
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
typ řízení	přímo
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
provozní tlak	2 ... 10 bar
normální jmenovitý průtok	2,100 l/min
vypínací čas	94 ms
spínací čas	20 ms
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-5 ... 40 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G3/8
připojení pneumatiky 3	G3/8
jmenovitá světlost	9 mm