



zpětný ventil HGL-1/8

č. dílu: 12938

FESTO

s těsnícím kroužkem OL.
výběhový typ, k dodání do 2006



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	odblokovatelná jednosměrná funkce
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok	260 l/min
provozní tlak	0.4 ... 10 bar
provozní médium	vysušený filtrovaný vzduch vysušený, filtrovaný a mazaný stlačený vzduch
okolní teplota	-20 ... 80 °C
montážní poloha	libovol.
teplota média	-20 ... 80 °C
max. utahovací moment	12 Nm
připojení řídicího tlaku 21	G1/8
informace o materiálu závitové části	hliník
informace o materiálu těsnění	NBR