


úhlová zásuvka SIE-WD-TR

č. dílu: 12956

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 61076-2-101 EN 61984
typ upevnění	s převlečnou maticí
hmotnost výrobku	13 g
elektrické připojení	4 piny úhlová zásuvka / šroubovací svorkovnice M12x1
kódování konektoru	A
rozsah provozního napětí DC	0 ... 250 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	2,5 kV
přípustný průměr kabelu	4 ... 6 mm
průřez přívodu	0.25 ... 0.75 mm ²
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA
barva tělesa	průsvitn.
materiál převlečné matice	PA
materiál těsnění	CR FPM
materiál nástrčných kontaktů	mosaz bílý bronz potažený