


adaptační desky

VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1

č. dílu: 1302090
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	60 mm
montážní poloha	libovol.
maximální počet cívek ventilů	26
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	2,600 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12	G1/8
připojení pneumatiky 1	G1
připojení pneumatiky 3	G1
připojení pneumatiky 5	G1
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál desky	hliník legovaný pro tváření
materiál šroubů	ocel pozinkováno