


# Y-spojka s nástrčnými koncovkami QSY-10H-8

č. dílu: 130635

★ standardní sortiment

s nástrčnou dutinkou.

FESTO



## katalogový list

| parametr  | hodnota   |
|---|---|
| velikost  | standard  |
| jmenovitá světlost                              | 4.6 mm  |
| montážní poloha                                 | libovol.  |
| velikost balení                                 | 10  |
| konstrukce                                      | princip push-pull   |
| provozní tlak závislý na teplotě                | -0.95 ... 14 bar  |
| provozní médium                                 | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]<br>Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| upozornění pro provozní a ovládací médium       | provoz s přimazáváním olejem je možný   |
| třída odolnosti korozi KBK                      | 1   |
| okolní teplota                                  | -10 ... 80 °C   |
| povolení  | Germanischer Lloyd  |
| hmotnost výrobku                                | 15 g  |
| počet výstupů                                   | 2   |
| počet přívodů                                   | 1   |
| připojení pneumatiky, napájecí přívod           | nástrčná trubka QS-10   |
| připojení pneumatiky, výstup                    | für Schlauch Außen-Ø 8 mm   |
| barva uvolňujícího kroužku                      | modrý   |
| upozornění k materiálu                          | ve shodě s RoHS   |
| informace o materiálu pouzdra                   | PBT   |
| informace o materiálu uvolňovacího kroužku      | POM   |
| informace o materiálu těsnění hadice            | NBR   |
| informace o materiálu prvku pro upevnění hadice | vysoce legovaná nerezová ocel   |