


# nástrčná spojka QS-12-10-20

č. dílu: 130694

FESTO

redukční.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota  |
|---|--|
| velikost                                  | standard   |
| jmenovitá světlost                        | 9 mm   |
| montážní poloha                           | libovol.   |
| konstrukční tvar                          | přímý tvar   |
| velikost balení                           | 20   |
| konstrukce                                | princip push-pull  |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 ... 0.6 MPa<br>-0.95 ... 6 bar<br>-13.775 ... 87 psi  |
| provozní tlak závislý na teplotě          | -0.095 ... 1.4 MPa<br>-0.95 ... 14 bar<br>-13.775 ... 203 psi  |
| klasifikace Maritime                      | viz certifikát   |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]<br>voda podle prohlášení výrobce na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný  |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi   |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| okolní teplota                            | -10 ... 80 °C  |
| hmotnost výrobku                          | 21 g   |
| připojení pneumatiky 1                    | pro hadici s vnějším průměrem 12 mm  |
| připojení pneumatiky 2                    | pro hadici s vnějším průměrem 10 mm  |
| barva uvolňujícího kroužku                | modrý  |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS  |
| materiál tělesa                           | PBT  |
| materiál uvolňovacího kroužku             | POM  |
| materiál těsnění hadice                   | NBR  |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel  |