

hadice z plastu PUN-CM-12-SW

č. dílu: 130818

FESTO

Vnější kalibrace, pro nástrčná připojení QS, z polyuretanu (nepřípustné pro použití při výrobě potravin). Antistatická.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	12 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	70 mm
vnitřní průměr	8 mm
mín. poloměr ohybu	30 mm
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
povrchový odpor	0.01 ... 10 MOhm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-35 ... 60 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.08107 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 12 mm
barva	černý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-U(PU)