

Cartridge QSPK18-5/32-U

č. dílu: 132171

FESTO

s nástrčným připojením, přímým.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| velikost | Mini |
| jmenovitá světlost | 2.3 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| velikost balení | 10 |
| konstrukce | princíp push-pull |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.95 ... 10 bar |
| klasifikace Maritime | viz certifikát |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| okolní teplota | -5 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 2.8 g |
| připojení pneumatiky 1 | QSP...18 |
| připojení pneumatiky 2 | pro vnější průměr hadice 5/32" |
| barva uvolňujícího kroužku | šedá |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | zesílený PA |
| materiál uvolňovacího kroužku | POM |
| materiál těsnění hadice | NBR |
| materiál svěrného segmentu hadice | vysoce legovaná nerezová ocel |