


axiální konstrukční sada EAMM-A-D60A-100A-S1

č. dílu: 1322190

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	14 Nm
hmotnost výrobku	1,170 g
kód rozhraní pohonu	D60A
kód rozhraní pro vstup motoru	100A
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS