


# manometr MA-15-145-M5-PSI

č. dílu: 132341

FESTO

se stupnicí v psi.



## katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení	0 ... 145 psi
jmenovitý rozměr manometru	15
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou bez odměřovacího mechanismu
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
činitel proměnného zatížení	0.66
třída přesnosti měření	5
stupeň krytí	IP53
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	M5
materiál šroubovacích čepů	mosaz
materiál tělesa	ocel
materiál průhledového okénka	PC
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	10 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík