

# Y-šroubení s nástrčnými koncovkami NPQP-Y-R18-Q4

č. dílu: 132461

FESTO

výběhový typ. k dodání do r. 2013.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	2 mm
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	4
okolní teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	6.5 g
připojení pneumatiky 1	R1/8
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 4 mm
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PP
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel