


nástrčná spojka NPQP-D-Q8-S10

č. dílu: 132592

FESTO

výběhový typ. k dodání do r. 2013.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	5.4 mm
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	4
okolní teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	4.7 g
připojení pneumatiky 1	nástrčná trubka QS-10
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 8 mm
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PP
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel