

Cartridge QSPKG18-3/8-U

č. dílu: 132652

FESTO

s nástrčným připojením, přímým.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	6.7 mm
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	přímý tvar
velikost balení	10
konstrukce	princíp push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
klasifikace Maritime	viz certifikát
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	8.1 g
typ upevnění	upevňovací jehla
připojení pneumatiky 1	vložka 18 mm
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 3/8"
teplota okolí ve Fahrenheitech	23 ... 140 °F
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál těsnění hadice	NBR
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel