



upínací modul EV-15/63-4

č. dílu: 13290

FESTO

[s funkcí návratu do základní polohy](#)



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--------------------------------|---|
| zdvih | 4 mm |
| upínací plocha | 15x63 |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní režim | jednočinný |
| provozní tlak | 2 ... 6 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::] |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| klasifikace RSBP podle CD-0033 | F5 |
| okolní teplota | -20 ... 40 °C |
| hmotnost výrobku | 65 g |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| připojení pneumatiky | M5 |
| materiál tělesa | hliníkový tlakový odlitek |
| materiál membrány | TPE-U(PU) |