

hadice z plastu PAN-V0-10X1,25-BL

č. dílu: 132907

FESTO

ohnivzdorná



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	12 mm
vnější průměr pro nástrčná šroubení	10 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	56 mm
vnitřní průměr	7,5 mm
mín. poloměr ohybu	34 mm
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 0.3 MPa -0.95 ... 3 bar -13.775 ... 43.5 psi
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1.2 MPa -0.95 ... 12 bar -13.775 ... 174 psi
upozornění k provoznímu tlaku	minerální olej: max. 0,3 MPa při max. 90 °C voda: max. 0,3 MPa při max. 90 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] minerální olej voda (kapalná, bez ledu)
test materiálu na propálení	UL94 V-0 (plášť)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-30 ... 90 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.088 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 10 mm
barva	modrý
tvrdost Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	polyamid 12 PVC-P