


Cartridge QSPLLKG10-5/32-U

č. dílu: 132927

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
jmenovitá světlost	2.3 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	10
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
klasifikace Maritime	viz certifikát
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2.4 g
připojení pneumatiky 1	QSP...10
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 5/32"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál těsnění hadice	NBR
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel