



# upínací modul EV-20/180-5

č. dílu: 13293

FESTO

s funkcí návratu do základní polohy



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	5 mm
upínací plocha	20x180
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný
provozní tlak	2 ... 6 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5
okolní teplota	-20 ... 40 °C
hmotnost výrobku	270 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	M5
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál membrány	TPE-U(PU)