

# hadice z plastu PUN-H-2X0,4-RT

č. dílu: 133040

FESTO

přípustná pro použití v potravinářství (odolná hydrolyze).



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	2 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	8 mm
vnitřní průměr	1.2 mm
min. poloměr ohybu	5 mm
návod k použití	TPE-U Ether basiert
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 0.6 MPa -0.95 ... 6 bar -13.775 ... 87 psi
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
třída čistoty prostředí	Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci.
okolní teplota	-35 ... 60 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.0024 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 2 mm
barva	červená
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-U(PU)