

průchodka s nástrčnými koncovkami NPQP-H-Q4-E-FD

č. dílu: 133100

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	2.3 mm
konstrukční tvar	průchodka
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	7.2 g
připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem 4 mm
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 4 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PP
materiál matice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel