

Y-spojka s nástrčnými koncovkami NPQP-Y-Q4-E-FD-P10

č. dílu: 133119

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	2.6 mm
konstrukční tvar	tvar Y
velikost balení	10
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	6.5 g
připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem 4 mm
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 4 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PP
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel