


# brzdňý odpor CACR-KL2-33-W2400

č. dílu: 1336619

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	600
montážní poloha	volné proudění svisle
impulzní energie, brzdňý odpor, 380 V	21,600 Ws
impulzní energie, brzdňý odpor, 780 V	21,600 Ws
výkon při trvalé době sepnutí (ED) 35% a 20°C	3,600 W
jmenovitý výkon brzdového odporu	1,440 W
jmenovitý výkon, brzdňý odpor, 380 V	1,440 W
jmenovitý výkon, brzdňý odpor, 780 V	1,440 W
hodnota odporu	33 Ohm
povolení	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	8,000 g
typ upevnění	průchozí dírou příslušenstvím dle volby:
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS