


**upínací dutinka**  
**EAMH-60-9-C18.1-P**  
č. dílu: 1354098

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	60
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	1.5 kgmm <sup>2</sup>
hmotnost výrobku	39 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS