


**upínací dutinka**  
**EAMH-110-12-C34-P**  
č. dílu: 1354103

**FESTO**



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	110
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	5,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	36.3 kgmm <sup>2</sup>
hmotnost výrobku	278 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS